




PENTODE for use in telephone equipment
 PENTHODE pour utilisation en équipement téléphonique
 PENTHODE zur Verwendung in Telephon-Anlagen

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; $V_f = 21 \text{ V}$
 alimentation en parallèle $I_f = 0,285 \text{ A}$
 Heizung: indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Parallelspeisung

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Capacities
 Capacités
 Kapazitäten

$C_a = 10,5 \text{ pF}$
 $C_{g1} = 16 \text{ pF}$
 $C_{ag1} < 0,02 \text{ pF}$
 $C_{g1f} < 0,1 \text{ pF}$

Typical characteristics
 Caractéristiques typiques
 Kenndaten

V_a	=	125 V
V_{g3}	=	0 V
V_{g2}	=	125 V
R_k	=	200 Ω
I_a	=	8 mA
I_{g2}	=	2,5 mA
S	=	8,3 mA/V
μ_{g2g1}	=	42 -
R_i	=	350 k Ω
$R_{eq} \text{ (H.F.)}$	= max.	1 k Ω
$R_{eq} \text{ (L.F.; B.F.; N.F.)}$	= max.	10 k Ω

Operating conditions for use as pre-amplifier
 Caractéristiques d'utilisation comme préamplificatrice
 Betriebsdaten zur Verwendung als Vorverstärker

V_a	=	125 V	I_{g2}	=	1,3 mA
V_{g3}	=	0 V	S	=	5,5 mA/V
V_{g2}	=	125 V	R_i	=	550 k Ω
R_k	=	440 Ω	$\frac{V_o}{V_i}$	=	4,35 N
R_a	=	16 k Ω			
I_a	=	4,5 mA	R_{g1}	= max.	1 M Ω
R_{g1}	(with fixed grid bias)				
	{	à polarisation fixe)	= max.	0,5 M Ω	
	(bei fester Gittervorsp.)				

Operating conditions for use as output valve
 Caractéristiques d'utilisation comme tube de sortie
 Betriebsdaten zur Verwendung als Endröhre

V_a	=	125 V	I_{g2}	=	2,5 mA
V_{g3}	=	0 V	S	=	8,3 mA/V
V_{g2}	=	125 V	R_i	=	350 k Ω
R_k	=	200 Ω	W_o	=	0,1 W
R_a	=	30 k Ω	d_{tot}	<	5 %
I_a	=	8 mA	R_{g1}	= max.	0,3 M Ω
R_{g1}	(with fixed grid bias)				
R_{g1}	{ à polarisation fixe) = max. 0,15 M Ω				
	(bei fester Gittervorsp.)				

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_{a_o}	= max.	300 V
V_a	= max.	150 V
W_a	= max.	1,2 W
V_{g2_o}	= max.	300 V
V_{g2}	= max.	150 V
W_{g2}	= max.	0,4 W
I_k	= max.	13 mA
V_{g1} ($I_{g1} = +0,3 \mu A$)	= max.	-1,3 V
V_{fk}	= max.	50 V
R_{fk}	= max.	20 k Ω