


ANTICOINCIDENCE GUARD COUNTER TUBE. Halogen quenched cosmic ray guard counter tube for low background measurements together with a β counter (e.g. type 18515)

TUBE COMPTEUR DE RAYONNEMENT DE GARDE À ANTICOINCIDENCE. Compteur de garde contre le rayonnement cosmique, à découpage par halogène, pour mesures à faible fond en combinaison avec un compteur de rayonnement β (par exemple le type 18515)

ANTI-KOINZIDENZ-ÜBERWACHUNGSZÄHLROHR. Überwachungszählrohr gegen kosmische Strahlung mit Löschung mittels Halogen für Messungen mit schwachem Hintergrund zusammen mit einem β -Zählrohr (z.B. 18515)

Filling : Ne, Ar and halogen quenching agent
Remplissage: Ne, Ar et halogène comme gaz de coupure
Füllung : Ne, Ar und Halogen als Löschsubstanz

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Capacitance; capacité; Kapazität 5,5 pF

Cathode and anode material : 28 % chromium, 72 % iron

Matière de la cathode et de

l'anode : 28 % de chrome, 72 % de fer

Material von Katode und Anode: 28 % Chrom, 72 % Eisen

Wall thickness

Epaisseur de paroi

Wanddicke

1 mm

Operating characteristics at $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$
 Caractéristiques d'utilisation à $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$
 Betriebsdaten bei $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

R $\left\{ \begin{array}{l} \text{See fig.1} \\ \text{Voir fig.1} \\ \text{Siehe Abb.1} \end{array} \right\} = 10 \text{ M}\Omega$

Starting voltage
 Tension d'amorçage
 Zündspannung $V_{ign} = \begin{array}{l} \text{min. } 550 \text{ V} \\ \text{max. } 650 \text{ V} \end{array}$

Operating voltage
 Tension de service
 Betriebsspannung $V_b = 1000 \text{ V}$

Plateau 800-1200 V

Plateau slope
 Pente du plateau
 Plateausteilheit $^1) \text{ max. } 0,03 \text{ \%}/\text{V}$

Dead time
 Temps mort
 Totzeit $\text{max. } 1 \text{ msec}$

Background
 Fond
 Hintergrund $^2) \begin{array}{l} \text{max. } 75 \text{ counts/min.} \\ \text{max. } 75 \text{ impuls./min.} \\ \text{max. } 75 \text{ Zählngn/Min.} \end{array}$

Limiting values (Absolute limits)
 Caractéristiques limites (Limites absolues)
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$V_b (R = 10 \text{ M}\Omega) = \text{max. } 1200 \text{ V}$
 $= \text{min. } -50^{\circ}\text{C}$
 $t_{amb} = \text{max. } +75^{\circ}\text{C}$

$^1)$ Between 800 V and 1200 V. Measured at 50 counts/sec and $R = 10 \text{ M}\Omega$

Entre 800 V et 1200 V. Mesuré à 50 impuls./sec et $R = 10 \text{ M}\Omega$

Zwischen 800 V und 1200 V. Gemessen bei 50 Zählngn/Sek und $R = 10 \text{ M}\Omega$

$^2)$ Shielded with 10 cm Fe and 5 cm Hg, Fe outside
 Blindage de 10 cm de Fe et 5 cm de Hg, Fe à l'extérieur
 Abschirmung mit 10 cm Fe und 5 cm Hg, Fe an der Aussen-seite

Mounting: Low capacitance mounting of the tube is required
 Montage : Un montage à faibles capacités parasites est requis
 Einbau : Bei der Montage des Rohres ist eine möglichst kapazitätsarme Verdrahtung zu beachten

Recommended circuit see fig.1
 Montage conseillé voir fig.1
 Empfohlene Schaltung see Abb.1

Recommended circuit for use as guard tube in anticoincidence circuits in combination with type 18515 see fig.2
 Montage conseillé pour utilisation dans les circuits de anticoincidence avec le type 18515 voir fig.2
 Empfohlene Schaltung zur Verwendung in Antikoinzidenzschaltungen zusammen mit der 18515 siehe Abb.2




Fig.1
Abb.1




Fig.2.
Abb.2.

Recommended value of R 10 MΩ
 Valeur de R conseillée 10 MΩ
 Empfohlener Wert von R 10 MΩ


Remark : In order to prevent leakage the tube should be kept dry and well cleaned
 Remarque : Afin d'éviter des courants de fuite il faut tenir les tubes au sec et bien nettoyés
 Bemerkung: Zur Vermeidung von Leckströmen sind die Rohre trocken und sauber zu halten


Weight
 Poids
 Gewicht

175 g

PHILIPS

18517



18517**PHILIPS**

B



	18517	
page	sheet	date
1	1	1960.02.02
2	2	1960.02.02
3	3	1960.02.02
4	A	1960.02.02
5	B	1960.02.02
6	FP	1999.11.28