

DUODIODE-PENTHODE

Heizung ind., GW, Serienschaltung	Vf	44 V
Chauffage ind., CC/CA, alimentation en série	If	0,200 A
Heating ind., AC/DC, series filament supply	Cdd'	< 0,25 μ F
	Cdk	3,1 μ F
Kapazitäten	Cd'k	3,2 μ F
Capacités	Cda	0,2 μ F
Capacities	Cd'a	0,2 μ F
	Cdg	0,08 μ F
	Cd'g	0,08 μ F

Betriebsdaten als Klasse-A-Verstärker

Caractéristiques de service comme amplificateur classe A

Operating conditions as class A amplifier

Va	200 V
Vg2	200 V
Ia	45 mA
Rk	167 Ω ¹⁾
Vg1	-8,5 V
Ig2	6 mA
S	8 mA/V
Ri	35000 Ω
Ra	4500 Ω
Wo	4 W
dtot	10 μ s
Vi eff	5 V
Vi (50 mW) eff	0,5 V

Grenzdaten

Limites fixées pour les caractéristiques


Limiting values

Vao	max	550 V	Vfk	max	125 V ²⁾
Va	max	250 V	Rfk	max	5000 Ω
Wa	max	9 W	Vd	max	200 V
Ik	max	70 mA	Vd'	max	200 V
Vg2o	max	550 V	Id	max	0,8 mA
Vg2	max	250 V	Id'	max	0,8 mA
Wg2	max	2 W	Vd (Id = 0,3 μ A) max	-1,3 V	
Vg1 (Ig1 = 0,3 μ A) max	-1,3 V		Vd' (Id' = 0,3 μ A) max	-1,3 V	
Rgla	max	1 M Ω			


Elektrodenanordnung und Sockelschaltung

Disposition des électrodes et connexions du culot


Arrangement of electrodes and base connections



24274



24275




24276

- 1) Diese Röhre ist nur mit automatischer Gitterspannung zu verwenden.
Cettelampe ne doit être utilisée qu'avec une polarisation de grille automatique.
This valve only must be used with self-bias of the control grid (automatic bias adjustment).
- 2) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.
Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.
D.C. voltage or R.M.S. value of the alternating voltage.

CBL 1



**PHILIPS „MINIWATT”
CBL 1
DUODIODE-PENTHODE**



24280

PHILIPS „MINIWATT”
CBL 1
DUODIODE-PENTHODE

CBL 1



CBL 1

PHILIPS „MINIWATT” CBL 1 DUODIODE-PENTHODE

