

Röhrentype: H.F.Penthode mit veränderlicher Steilheit
 Type de tube: Penthode H.F. à pente variable.
 Type of valve: Variable-mu H.F.pentode.

Heizung indir., Gleich- oder Wechselstrom, Serien- oder Parallelspeisung.
 Chauffage indir., CC ou CA, alimentation en série ou en parallèle.
 Heating indir., D.C. or A.C., series or parallel heater supply

Kapazitäten	Cag1	< 0,003 μ F
Capacités	Cg1	6,4 μ F
Capacities	Ca	7,6 μ F

Betriebsdaten als H.F. - oder Z.F.-Verstärker.
 Caractéristiques de service, utilisation comme amplificatrice H.F. ou M.F.
 Operating conditions for use as H.F. or I.F. amplifier.

Va	100	100	100	V
Vg2	100	85	60	V
Vg3	0	0	0	V
Vg1	-3	-55	-2	-45
Ia	8 < 0,015	7,5 < 0,015	4	< 0,015 mA
Ig2	2,6	2,3	1,3	- mA
S	1,8 < 0,002	2,1 < 0,002	1,5	< 0,002 mA/V
Ri	0,25 > 10	0,25 > 10	0,7	> 10 M Ω

Va	200	200	200	V
Vg2	100	85	60	V
Vg3	0	0	0	V
Vg1	-3	-55	-2	-45
Ia	8	7,5	4	- mA
Ig2	2,6	2,3	1,3	- mA
S	1,8 < 0,002	2,1 < 0,002	1,5	< 0,002 mA/V
Ri	0,9 > 10	0,9 > 10	1,3	> 10 M Ω

Va	250	250	250	V
Vg2	100	85	60	V
Vg3	0	0	0	V
Vg1	-3	-55	-2	-45
Ia	8	7,5	4	- mA
Ig2	2,6	2,3	1,3	- mA
S	1,8 < 0,002	2,1 < 0,002	1,5	< 0,002 mA/V
Ri	1,2 > 10	1,2 > 10	1,4	> 10 M Ω

Grenzdaten
 Limites fixées pour l'utilisation
 Limit ratings for operation

Vao	max.	550 V
Va	max.	250 V
Wa	max.	2 W
Vg2o	max.	400 V
Vg2	max.	125 V
Wg2	max.	0,4 W
Vg3	max.	-30 V

Ik
 Vg1 (Ig1 = +0,3 μ A)
 Rg1k
 Rfk
 Vfk

max. 15 mA
 max. -1,3 V
 max. 2,5 M Ω
 max. 20000 Ω
 max. 125 V

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.

Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.

